



- **KNWMS-A4** (SCS14製)と**KNWMS** (SCS13製)を区別するため、**KNWMS-A4**は底部部に溝加工を施しています。

- 材質・仕上げ



	KNWMS-A4
本体	SCS14(SUS316相当) ショットブラスト

寸法

単位: mm

品番 1	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	B	d	質量 (g)
			ピッチ					
KNWMS-20-M4-A4	20	M4	0.7	11.5	3.5	9	8	11
KNWMS-26-M5-A4	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 23
KNWMS-26-M6-A4	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	24 - 26
KNWMS-34-M6-A4	34	M6	1	17	5	13	12	41 - 44
KNWMS-34-M8-A4	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 55

ねじ長さ

品番	Lm (mm) 2					
	6	10	16	20	25	30
KNWMS-20-M4-A4	●	●				
KNWMS-26-M5-A4		●	●			
KNWMS-26-M6-A4			●	●	●	
KNWMS-34-M6-A4			●	●	●	●
KNWMS-34-M8-A4			●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KNWMS-26-M5-10-A4

1 2 1
2 ねじ長さLmは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金