



● 材質・仕上げ



	KP
ノブ	ナイロン6(黒)
ねじ部	SS400 三価クロメート処理

単位：mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KP-30A	30	M6	1	30	10	3	15	12
KP-30	30	M8	1.25	30	10	3	15	17
KP-50	50	M10	1.5	40	16	2	20	49
KP-65	65	M10	1.5	50	18	2	23	66
KP-65B	65	M12	1.75	50	18	2	23	83

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KP-50



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金