



- 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
- 商品記号によりタイプが選択できます。◀1
- PB** ——— インサートなし
- PC** ——— インサートつき
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。◀4
- 末尾記号 **BK** ——— 黒
- 末尾記号 **RD** ——— 赤

● 材質・仕上げ



	PB	PC
ボール部	BK :フェノール樹脂(黒) RD :メラミン樹脂(赤)	BK :フェノール樹脂(黒) RD :メラミン樹脂(赤)
ねじ部		黄銅

PB インサートなし **PC** インサートつき

単位: mm

品番	D ◀2	M(並目)		Lf	H	質量(g)
		ねじの呼び ◀3	ピッチ			
PB-20-M6	20	M6	1	10	18	5.6
PB-20-M8	20	M8	1.25	10	18	5.2
PB-25-M6	25	M6	1	10	23	11
PB-25-M8	25	M8	1.25	12	23	10
PB-30-M8	30	M8	1.25	16	28	19
PB-30-M10	30	M10	1.5	18	28	18
PB-35-M8	35	M8	1.25	16	32	31
PB-35-M10	35	M10	1.5	18	32	30
PB-40-M10	40	M10	1.5	18	37	47
PB-40-M12	40	M12	1.75	18	37	44
PC-20-M6	20	M6	1	10	18	7
PC-25-M6	25	M6	1	10	23	15
PC-25-M8	25	M8	1.25	12	23	15
PC-30-M8	30	M8	1.25	12	28	30
PC-30-M10	30	M10	1.5	15	28	30
PC-35-M8	35	M8	1.25	12	32	40
PC-35-M10	35	M10	1.5	15	32	40
PC-40-M10	40	M10	1.5	15	37	55
PC-40-M12	40	M12	1.75	15	37	50

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PB-25-M6-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx お問い合わせください	ねじ組み合わせ → P.xxxx 対応不可	ねじカット → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx BK のみ対応可・別料金
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------