




SEC-TBZ 十字穴付き超極低頭ボルト

スペース



● 材質・仕上げ



SEC-TBZ

本体

ステンレス
黒色三価クロメート処理

● 十字穴付き超極低頭ボルト。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用した **SEQ-TBZ** もございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。

● 用途

機器・装置の省スペース化

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数	単位:mm										
	ねじの呼び	ピッチ																		
SEC-M2-TBZ	M2	0.4	2 3 4 5 6 8 10 12				4 0.5 0	0.14	0.05 - 0.23	50										
SEC-M2.5-TBZ	M2.5	0.45	3 4 5 6				5 0.6 1	0.35	0.13 - 0.23	50										
SEC-M2.6-TBZ	M2.6	0.45	3 4 5 6 8 10 12				5 0.6 1	0.35	0.13 - 0.44	50										
SEC-M3-TBZ	M3	0.5	3 4 5 6 8 10 12 16 20	22 25 30	6 0.8 1	0.35	0.15 - 1	50												
SEC-M4-TBZ	M4	0.7	4 5 6 8 10 12 16 20	22 25 30 35	8 0.9 2	0.91	0.33 - 2.2	50												
SEC-M5-TBZ	M5	0.8	8 10 12 16 20	22 25 30 35 9 1 2	1.19	1.5 - 3.7	50													
SEC-M6-TBZ	M6	1	8 10 12 16 20	22 25 30 35 10 1.2 2	2.94	2.5 - 6.5	20													

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SEC-M3-8-TBZ

①

②

③

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応可・別料金

脱落防止加工
対応不可