


**SECS** 十字穴付き超極低頭ボルト

スペース SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

**SECS**

本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50



● 十字穴付き超極低頭ボルト。

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用した **SEQS** もございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。

● 用途

機器・装置の省スペース化

単位:mm

品番 ①	M(並目)		L ②											D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ		4	5	6	8	10	12	16	20	25	30						
SECS-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	6	0.8	1	0.63	0.32 - 0.95	50	
SECS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		8	0.9	2	1.05	0.97 - 1.7	50	
SECS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25	30	9	1	2	1.47	1.9 - 2.9	50	
SECS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	10	12	2		3	3.4 - 6	20	

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SECS-M3-8

①

②

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応可・別料金

脱落防止加工
対応不可