




SHNS-LP 薄形六角ナット

スペース SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



本体

SHNS-LP

ステンレス(A2相当)



● ISO 4035に準拠した薄形六角ナット。

● 機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化

単位:mm

品番 ①	M(並目)		B	T	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ				
SHNS-M1.6-LP	M1.6	0.35	2.2	1	0.05	1
SHNS-M2-LP	M2	0.4	4	1.2	0.08	20
SHNS-M2.5-LP	M2.5	0.45	5	1.6	0.17	20
SHNS-M3-LP	M3	0.5	5.5	1.8	0.21	20
SHNS-M3.5-LP	M3.5	0.6	6	2	0.27	20
SHNS-M4-LP	M4	0.7	7	2.2	0.47	20
SHNS-M5-LP	M5	0.8	8	2.7	0.6	20
SHNS-M6-LP	M6	1	10	3.2	1.3	20
SHNS-M8-LP	M8	1.25	13	4	2.8	20
SHNS-M10-LP	M10	1.5	17	5	6.3	10
SHNS-M12-LP	M12	1.75	19	6	9.1	10
SHNS-M14-LP	M14	2	22	7	13.5	1
SHNS-M16-LP	M16	2	24	8	17.2	1

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHNS-M5-LP

①

バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可