


## SKH 六角レンチ (微細ねじ用)



微細



- 微細ねじ専用の六角レンチ。
- 適用微細ねじ  
六角穴付きボルト (微細ねじ) **[SNS]** **[SNSS]** → P.1474  
精密機器用止めねじ (微細ねじ) **[SNTS]** → P.1478

## ● 用途

微細ねじの取りつけ・取りはずし

## ● 材質・仕上げ

RoHS

SKH	
本体	合金鋼 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	B 二面幅の呼び	L1	L2	適用微細ねじ			質量 (g)
				<b>[SNS]</b>	<b>[SNSS]</b>	<b>[SNTS]</b>	
<b>SKH-0.89</b>	0.9	33	11		SNSS-M1	SNTS-M2-FP	0.21
<b>SKH-1.27</b>	1.3	41	13		SNSS-M1.4	SNTS-M2.5-FP・SNTS-M2.6-FP	0.6
<b>SKH-1.5</b>	1.5	46.5	15.5	SNS-M1.6・SNS-M2	SNSS-M1.6・SNSS-M2		0.9
<b>SKH-2</b>	2	52	18	SNS-M2.5	SNSS-M2.5		1.8
<b>SKH-2.5</b>	2.5	58.5	20.5				3.1
<b>SKH-3</b>	3	66	23				5.1

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SKH-1.5



バラ売り → P.1642	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	脱落防止加工 → P.1646
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可