


# SNZ-TBZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)



🔍 微細



## ● 材質・仕上げ



### SNZ-TBZ

本体

SWCH16A  
黒色三価クロメート処理

- M1.4-M2.6。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

## ● 用途

機器・装置のコンパクト化  
小型精密機器

単位：mm

品番 <span style="color:red">◀1</span>	M(並目)		L <span style="color:red">◀2</span>										D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5	6	8	10	12								
<b>SNZ-M1.4-TBZ</b>	M1.4	0.3	2		3		4	5	6	8			2	0.5	0	0.07	0.022 - 0.073	50
<b>SNZ-M1.6-TBZ</b>	M1.6	0.35	2		3		4	5	6	8	10	12	2.4	0.55	0	0.11	0.04 - 0.14	50
<b>SNZ-M1.7-TBZ</b>	M1.7	0.35	2		3		4	5	6	8			2.5	0.5	0	0.14	0.036 - 0.11	50
<b>SNZ-M2-TBZ</b>	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8			3	0.6	0	0.22	0.054 - 0.16	50
<b>SNZ-M2.5-TBZ</b>	M2.5	0.45			3		4	5	6	8	10		3.8	0.8	0	0.46	0.12 - 0.34	50
<b>SNZ-M2.6-TBZ</b>	M2.6	0.45			3		4	5	6	8	10		4	0.8	0	0.53	0.14 - 0.36	50

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNZ-M2-3-TBZ



<b>1</b> バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可