


SNZ3S 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種)
 微細 **SUS** ステンレス


● 材質・仕上げ



	SNZ3S
本体	ステンレス



- 精密機器用の微細ねじ(0番3種)。
- M1.4～M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

単位：mm

品番	M(並目)		L												D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12								
SNZ3S-M1.4	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12			2.5	0.8	0	0.07	0.04 - 0.13	50
SNZ3S-M1.6	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10				2.8	0.85	0	0.1	0.05 - 0.14	50
SNZ3S-M1.7	M1.7	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14		3.0	0.9	0	0.14	0.06 - 0.18	50
SNZ3S-M2	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14		3.5	1.0	0	0.22	0.09 - 0.3	50
SNZ3S-M2.6	M2.6	0.45			3		4		6	8					4.5	1.2	0	0.53	0.21 - 0.36	50

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZ3S-M2 - 3

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可