


## SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ



- 圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
- 用途

スプリングの押さえ・荷重調整  
油圧機器/空圧機器/一般産業機械

- 材質・仕上げ



	SFP
本体	S45C (硬度34 - 43HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)

単位: mm

品番	M(細目) ねじの呼び	ピッチ	L	B	質量 (g)	1袋 入り数
SFP-M12	M12	1.5	10	6	5	10
SFP-M14	M14	1.5	10	6	8	10
SFP-M16	M16	1.5	10	8	10	10
SFP-M18	M18	1.5	10	10	12	5
SFP-M20	M20	1.5	12	10	20	5
SFP-M22	M22	1.5	12	12	23	5
SFP-M24	M24	1.5	12	14	27	5
SFP-M27	M27	1.5	12	14	37	5
SFP-M30	M30	1.5	12	17	44	5
SFP-M33	M33	1.5	12	17	55	5
SFP-M36	M36	1.5	18	17	107	1


● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 使用例

圧縮スプリングの押さえ。

未使用ねじ穴の保護。

ギヤボックスなどのオイル注入口の蓋。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SFP-M16



1 バラ売り → P.0000	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	🔩 ねじカット → P.0000	🌀 ゆるみ止め → P.0000	🔒 脱落防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可