

- ワークの位置決め用途に。
- 商品記号により、ピン材質が選択できます。◀1

PST ——— スティールピン
PSTS ——— ステンレスピン
PST-N ——— プラスティックピン

● 材質・仕上げ




	PST	PSTS	PST-N
本体	SUS303相当	SUS303相当	SUS303相当
ピン	S45C (硬度40 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS440C (硬度55 - 60HRC)	ポリアセタール (硬度94HRM)
スプリング	SUS631J1	SUS631J1	SUS631J1

PST スティールピン **PST-N** プラスティックピン **PSTS** ステンレスピン

単位: mm

品番	D	s	L	L1	d	H	H1	h	W	e	A	t	P	C	R	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
PST-10	10	2.5	20	6	5.5	10.5	5.5	4.8	23	3	6.5	0.5	17	6	3.4	25 / 43	60
PST-15	15	4.5	26	9	7	15.5	8	6	34	4	11	1	25	8	4.5	39 / 84	70
PST-20	20	6	35	13	8.5	21	11	7	47	5	13.5	1	34	11	6.6	32 / 161	180
PST-10-N	10	2.5	20	6	5.5	10.5	5.5	4.8	23	3	6.5	0.5	17	6	3.4	25 / 43	60
PST-15-N	15	4.5	26	9	7	15.5	8	6	34	4	11	1	25	8	4.5	39 / 84	70
PST-20-N	20	6	35	13	8.5	21	11	7	47	5	13.5	1	34	11	6.6	32 / 161	180
PSTS-10	10	2.5	20	6	5.5	10.5	5.5	4.8	23	3	6.5	0.5	17	6	3.4	25 / 43	60
PSTS-15	15	4.5	26	9	7	15.5	8	6	34	4	11	1	25	8	4.5	39 / 84	70
PSTS-20	20	6	35	13	8.5	21	11	7	47	5	13.5	1	34	11	6.6	32 / 161	180

● 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PST-10-N
