



# APS-AKK 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 長寿命・高エネルギー吸収タイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download


## M6 | M8



## M10 - M27



## M33 | M45



## 寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	SW1 (二面幅)	D	SW2 (二面幅)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ												
APS-M6-0.5-AKK	M6	0.5	30	1.8	18	4.8	5.4	10.5	40.5	3.2	10		4.5	6
APS-M8-1-AKK	M8	1	40	2.5	26	6.6	6.8	12	52	4	13		6	13
APS-M10-1-AKK	M10	1	51	2.3		8		14	65	5	13		8	26
APS-M12-1-AKK	M12	1	56	2.3		10		17	73	6	14		8	40
APS-M14-1-AKK	M14	1	66	3.5		11		20.5	86.5	8	17		10	70
APS-M14-1.5-AKK	M14	1.5	66	3.5		11		20.5	86.5	8	17		10	70
APS-M20-1.5-AKK	M20	1.5	76	4		17		23	99	10	24		14	145
APS-M20-1.5L-AKK	M20	1.5	97	4		17		38	135	10	24		14	190
APS-M25-1.5-AKK	M25	1.5	105	4		22		36	141	12	30		19	320
APS-M25-1.5L-AKK	M25	1.5	125	4		22		51	176	12	30		19	385
APS-M27-3-AKK	M27	3	105	4		22		36	141	12	32		19	390
APS-M33-1.5-AKK	M33	1.5	125	5		28		45	170	10		41	24	685
APS-M33-1.5L-AKK	M33	1.5	144	5		28		65	209	10		41	24	785
APS-M45-1.5-AKK	M45	1.5	140	6		38		35	175	10		60	36	1360
APS-M45-1.5L-AKK	M45	1.5	195	6		38		60	255	10		60	36	1810

●全商品にロックナット1個が付属しています。

## 性能

品番	最大吸収エネルギー (J)	緊急時最大吸収エネルギー (J)	時間あたり最大吸収エネルギー (J/h)	最大ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
					min.	max.		min.	max.
APS-M6-0.5-S-AKK	1.5		3200	4	1.8	3.5	0.15	1	3
APS-M6-0.5-M-AKK	1.5		3200	4	0.8	2.2	0.15	1	3
APS-M8-1-S-AKK	3		8000	5	1.8	3.5	0.15	1	4
APS-M8-1-M-AKK	4		9000	5	0.8	2.2	0.15	1	4
APS-M8-1-H-AKK	4		9000	5	0.2	1.2	0.15	1	4
APS-M10-1-S-AKK	10		18000	8	1.8	3.5	0.15	4	10
APS-M10-1-M-AKK	12		20000	8	0.8	2.2	0.15	4	10
APS-M10-1-H-AKK	12		20000	8	0.2	1.2	0.15	4	10
APS-M12-1-S-AKK	16	22	30000	10	1.8	3.5	0.2	6	10
APS-M12-1-M-AKK	18	25	33000	10	0.8	2.2	0.2	6	10
APS-M12-1-H-AKK	18	27	33000	10	0.2	1.2	0.2	6	10
APS-M14-1.5-S-AKK	30	35	45000	12	1.8	3.5	0.2	8	15
APS-M14-1.5-M-AKK	32	40	50000	12	0.8	2.2	0.2	8	15
APS-M14-1.5-H-AKK	32	45	50000	12	0.2	1.2	0.2	8	15
APS-M14-1-S-AKK	30	35	45000	12	1.8	3.5	0.2	8	15
APS-M14-1-M-AKK	32	40	50000	12	0.8	2.2	0.2	8	15
APS-M14-1-H-AKK	32	45	50000	12	0.2	1.2	0.2	8	15
APS-M20-1.5-S-AKK	70	100	70000	15	1.8	3.5	0.3	15	30
APS-M20-1.5-M-AKK	80	120	80000	15	0.8	2.2	0.3	15	30
APS-M20-1.5-H-AKK	80	150	80000	15	0.2	1.2	0.3	15	30
APS-M20-1.5L-S-AKK	100	170	100000	30	1.8	3.5	0.5	10	25
APS-M20-1.5L-M-AKK	120	220	120000	30	0.8	2.2	0.5	10	25
APS-M25-1.5-S-AKK	190	300	100000	25	1.8	3.5	0.4	25	50
APS-M25-1.5-M-AKK	210	400	120000	25	0.8	2.2	0.4	25	50
APS-M25-1.5-H-AKK	210	450	120000	25	0.2	1.2	0.4	25	50
APS-M25-1.5L-S-AKK	250	500	135000	40	1.8	3.5	0.6	25	55
APS-M25-1.5L-M-AKK	350	750	150000	40	0.8	2.2	0.6	25	55
APS-M27-3-S-AKK	190	300	100000	25	1.8	3.5	0.4	25	50
APS-M27-3-M-AKK	210	400	120000	25	0.8	2.2	0.4	25	50
APS-M27-3-H-AKK	210	450	120000	25	0.2	1.2	0.4	25	50
APS-M33-1.5-S-AKK	300	500	120000	30	1.8	3.5	0.4	30	55
APS-M33-1.5-M-AKK	350	750	140000	30	0.8	2.2	0.4	30	55
APS-M33-1.5-H-AKK	350	850	140000	30	0.2	1.2	0.4	30	55
APS-M33-1.5L-S-AKK	450	1100	170000	50	1.8	3.5	0.8	30	55
APS-M33-1.5L-M-AKK	500	1200	180000	50	0.8	2.2	0.8	30	55
APS-M45-1.5-S-AKK	600	1400	150000	25	1.8	3.5	0.4	30	60
APS-M45-1.5-M-AKK	650	1500	170000	25	0.8	2.2	0.4	30	60
APS-M45-1.5-H-AKK	650	1600	170000	25	0.2	1.2	0.4	30	60
APS-M45-1.5L-S-AKK	1000	2600	200000	50	1.8	3.5	0.8	50	130
APS-M45-1.5L-M-AKK	1200	2800	220000	50	0.8	2.2	0.8	50	130
APS-M45-1.5L-H-AKK	1200	2800	220000	50	0.2	1.2	0.8	50	130

● 品番指定

直送 実働1日目出荷

## APS-M20-1.5-S-AKK



価格はコンタクトセンターへお問い合わせください。