

- ねじの先端部が球面になっています。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。
- 材質・仕上げ

RoHS

SSB-A	
ねじ部	S45C相当、球面部焼入れ（硬度45HRC以上） 四三酸化鉄皮膜（黒）
ロックナット	SS400 三価クロメート処理

単位：mm

寸法


品番	M(並目)		t	L2	T	d	R	L1	B	C(約)	質量(g)
	ねじの呼び 1	ピッチ									
SSB-M4-A	M4	0.7	3	2.1	3.2	2	3	2.8	7	8.1	2.6 - 5.2
SSB-M5-A	M5	0.8	3	2.4	4	3	3	3.5	8	9.2	4.5 - 9.7
SSB-M6-A	M6	1	3.5	3	5	4.5	4	4	10	11.5	7.2 - 15
SSB-M8-A	M8	1.25	5	3.7	6.5	6	5	5.5	13	15	15 - 40
SSB-M10-A	M10	1.5	5.5	4.5	8	7	5	7	17	19.6	38 - 63
SSB-M12-A	M12	1.75	7	5.2	10	9	8	8	19	21.9	54 - 99
SSB-M16-A	M16	2	9	6	13	12	10	10	24	27.7	111 - 158

ねじ長さ

品番	L (mm) 2											
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
SSB-M4-A	●	●	●	●	●	●	●					
SSB-M5-A	●	●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M6-A		●	●	●	●	●	●	●				
SSB-M8-A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M10-A					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M12-A					●	●	●	●	●	●	●	
SSB-M16-A								●	●	●	●	

● 使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。



● 関連商品

ストップボルトの取り付け用にロケーティングブロック **SBN** があります。

➔ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSB-M8-40-A

商品記号 1 2 先端球面タイプ

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ ➔ P.xxxx
対応不可

ねじカット ➔ P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め ➔ P.xxxx
対応可・別料金