



● 材質・仕上げ



	SCB-R スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2(硬度62 - 67HRC)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストップなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SCB-M6-20-R



品番 1 スティール製	M(並目) ねじの呼び		L	D1	D	L1	B	許容荷重 (N)	質量(g)
		ピッチ							
SCB-M4-10-R	M4	0.7	10.5	7	2.5	4	3	3500	1.5
SCB-M4-12-R	M4	0.7	12.5	7	2.5	4	3	3500	1.7
SCB-M4-16-R	M4	0.7	16.5	7	2.5	4	3	3500	1.9
SCB-M4-20-R	M4	0.7	20.5	7	2.5	4	3	3500	2.2
SCB-M4-25-R	M4	0.7	25.5	7	2.5	4	3	3500	2.5
SCB-M5-12-R	M5	0.8	12.6	8.5	3	5	4	5000	2.9
SCB-M5-16-R	M5	0.8	16.6	8.5	3	5	4	5000	3.4
SCB-M5-20-R	M5	0.8	20.6	8.5	3	5	4	5000	3.9
SCB-M5-25-R	M5	0.8	25.6	8.5	3	5	4	5000	4.4
SCB-M5-30-R	M5	0.8	30.6	8.5	3	5	4	5000	5
SCB-M6-16-R	M6	1	16.8	10	4	6	5	9000	5.6
SCB-M6-20-R	M6	1	20.8	10	4	6	5	9000	6.5
SCB-M6-25-R	M6	1	25.8	10	4	6	5	9000	7.6
SCB-M6-30-R	M6	1	30.8	10	4	6	5	9000	8.7
SCB-M6-40-R	M6	1	40.8	10	4	6	5	9000	11
SCB-M8-20-R	M8	1.25	21.2	13	5.56	8	6	15000	13.5
SCB-M8-30-R	M8	1.25	31.2	13	5.56	8	6	15000	17.5
SCB-M8-35-R	M8	1.25	36.2	13	5.56	8	6	15000	19
SCB-M8-40-R	M8	1.25	41.2	13	5.56	8	6	15000	21.5
SCB-M8-50-R	M8	1.25	51.2	13	5.56	8	6	15000	25
SCB-M10-25-R	M10	1.5	26.7	16	7	10	8	24000	26
SCB-M10-30-R	M10	1.5	31.7	16	7	10	8	24000	29
SCB-M10-40-R	M10	1.5	41.7	16	7	10	8	24000	34
SCB-M10-50-R	M10	1.5	51.7	16	7	10	8	24000	39
SCB-M10-60-R	M10	1.5	61.7	16	7	10	8	24000	47
SCB-M12-30-R	M12	1.75	32	18	8.5	12	10	30000	40
SCB-M12-50-R	M12	1.75	52	18	8.5	12	10	30000	56
SCB-M12-80-R	M12	1.75	82	18	8.5	12	10	30000	83
SCB-M16-40-R	M16	2	43.3	24	12	16	14	73000	91
SCB-M16-60-R	M16	2	63.3	24	12	16	14	73000	122
SCB-M16-80-R	M16	2	83.3	24	12	16	14	73000	154

単位: mm

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金