


● 材質・仕上げ



| | |
|-----|----------------------|
| | SCS-F-R |
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |


- ねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプのクランピングスクリュー。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

| 品番  | M(細目) | | L | D | B | 許容荷重(N) | 質量(g) |
|--|-------|------|------|------|---|---------|-------|
| | ねじの呼び | ピッチ | | | | | |
| SCS-M6F-10-R | M6 | 0.75 | 10.8 | 4 | 3 | 9000 | 1.5 |
| SCS-M6F-16-R | M6 | 0.75 | 16.8 | 4 | 3 | 9000 | 2.5 |
| SCS-M6F-20-R | M6 | 0.75 | 20.8 | 4 | 3 | 9000 | 3.4 |
| SCS-M6F-25-R | M6 | 0.75 | 25.8 | 4 | 3 | 9000 | 4 |
| SCS-M8F-12-R | M8 | 1 | 13.2 | 5.56 | 4 | 15000 | 3.2 |
| SCS-M8F-20-R | M8 | 1 | 21.2 | 5.56 | 4 | 15000 | 5.7 |
| SCS-M8F-25-R | M8 | 1 | 26.2 | 5.56 | 4 | 15000 | 7.7 |
| SCS-M8F-30-R | M8 | 1 | 31.2 | 5.56 | 4 | 15000 | 9 |
| SCS-M10F-16-R | M10 | 1 | 17.7 | 7 | 5 | 24000 | 7 |
| SCS-M10F-20-R | M10 | 1 | 21.7 | 7 | 5 | 24000 | 9.5 |
| SCS-M10F-25-R | M10 | 1 | 26.7 | 7 | 5 | 24000 | 11 |
| SCS-M10F-35-R | M10 | 1 | 36.7 | 7 | 5 | 24000 | 16 |
| SCS-M12F-20-R | M12 | 1.5 | 22 | 8.5 | 6 | 30000 | 12.5 |
| SCS-M12F-30-R | M12 | 1.5 | 32 | 8.5 | 6 | 30000 | 20 |
| SCS-M12F-40-R | M12 | 1.5 | 42 | 8.5 | 6 | 30000 | 28 |


● 使用例


傷がつきやすいワークの固定に。





- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCS-M6F-25-R


 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
対応不可

 ねじ組み合わせ → P.0000
対応不可

 ねじカット → P.0000
対応不可

 ゆるみ止め → P.0000
対応可・別料金