



● 材質・仕上げ



	SCS-GB スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2(硬度62-67HRC)

- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
- 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 1 スティール製	M(並目)		L	D	d(参考値)	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SCS-M4-6-GB	M4	0.7	6	2.5	1.9	2	0.4
SCS-M4-10-GB	M4	0.7	10	2.5	1.9	2	0.7
SCS-M4-16-GB	M4	0.7	16	2.5	1.9	2	1
SCS-M5-8-GB	M5	0.8	8	3	2.4	2.5	0.8
SCS-M5-12-GB	M5	0.8	12	3	2.4	2.5	1.3
SCS-M5-20-GB	M5	0.8	20	3	2.4	2.5	2.3
SCS-M6-10-GB	M6	1	10	4	3.1	3	1.5
SCS-M6-16-GB	M6	1	16	4	3.1	3	2.5
SCS-M6-20-GB	M6	1	20	4	3.1	3	3.4
SCS-M6-25-GB	M6	1	25	4	3.1	3	4
SCS-M8-10-GB	M8	1.25	10	5.56	4.6	4	2.5
SCS-M8-12-GB	M8	1.25	12	5.56	4.6	4	3.2
SCS-M8-20-GB	M8	1.25	20	5.56	4.6	4	5.7
SCS-M8-25-GB	M8	1.25	25	5.56	4.6	4	7.7
SCS-M8-30-GB	M8	1.25	30	5.56	4.6	4	9
SCS-M10-12-GB	M10	1.5	12	7.14	6.1	5	5
SCS-M10-16-GB	M10	1.5	16	7.14	6.1	5	7
SCS-M10-20-GB	M10	1.5	20	7.14	6.1	5	9.5
SCS-M10-25-GB	M10	1.5	25	7.14	6.1	5	11
SCS-M10-35-GB	M10	1.5	35	7.14	6.1	5	16
SCS-M12-16-GB	M12	1.75	16	8.5	7.3	6	10
SCS-M12-20-GB	M12	1.75	20	8.5	7.3	6	12.5
SCS-M12-30-GB	M12	1.75	30	8.5	7.3	6	20
SCS-M12-40-GB	M12	1.75	40	8.5	7.3	6	28
SCS-M16-20-GB	M16	2	20	12	10.7	8	22
SCS-M16-25-GB	M16	2	25	12	10.7	8	28
SCS-M16-35-GB	M16	2	35	12	10.7	8	41
SCS-M16-50-GB	M16	2	50	12	10.7	8	48

● **SCS-M8-10-GB** | **SCS-M10-12-GB** | **SCS-M12-16-GB** | **SCS-M16-20-GB** は六角穴深さが浅くなっています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCS-M6-25-GB


 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ
対応可・別料金

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応可・別料金