



- 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 材質・仕上げ

	SCS-N プラスティックボール
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	ポリアセタール

単位: mm

品番	M(並目)		L	D	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ				
SCS-M3-5-N	M3	0.5	5.2	1.5	1.5	0.1
SCS-M3-10-N	M3	0.5	10.2	1.5	1.5	0.3
SCS-M4-6-N	M4	0.7	6.5	2.38	2	0.4
SCS-M4-10-N	M4	0.7	10.5	2.38	2	0.7
SCS-M4-16-N	M4	0.7	16.5	2.38	2	1
SCS-M5-8-N	M5	0.8	8.6	3.18	2.5	0.8
SCS-M5-12-N	M5	0.8	12.6	3.18	2.5	1.3
SCS-M5-20-N	M5	0.8	20.6	3.18	2.5	2.3
SCS-M6-10-N	M6	1	10.8	3.97	3	1.5
SCS-M6-16-N	M6	1	16.8	3.97	3	2.5
SCS-M6-20-N	M6	1	20.8	3.97	3	3.4
SCS-M6-25-N	M6	1	25.8	3.97	3	4

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCS-M4-6-N



クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

ねじ組み合わせ  
対応可・別料金

ねじカット  
対応不可

ゆるみ止め  
対応可・別料金