



● 材質・仕上げ



	SCS-R スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2(硬度62-67HRC)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCS-M6-25-R



- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 スティール製	M(並目)		L	D	B	許容荷重(N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SCS-M3-5-R	M3	0.5	5.2	1.5	1.5	2700	0.3
SCS-M3-10-R	M3	0.5	10.2	1.5	1.5	2700	0.6
SCS-M4-6-R	M4	0.7	6.5	2.5	2	3500	0.4
SCS-M4-10-R	M4	0.7	10.5	2.5	2	3500	0.7
SCS-M4-16-R	M4	0.7	16.5	2.5	2	3500	1
SCS-M5-8-R	M5	0.8	8.6	3	2.5	5000	0.8
SCS-M5-12-R	M5	0.8	12.6	3	2.5	5000	1.3
SCS-M5-20-R	M5	0.8	20.6	3	2.5	5000	2.3
SCS-M6-10-R	M6	1	10.8	4	3	9000	1.5
SCS-M6-16-R	M6	1	16.8	4	3	9000	2.5
SCS-M6-20-R	M6	1	20.8	4	3	9000	3.4
SCS-M6-25-R	M6	1	25.8	4	3	9000	4
SCS-M8-10-R	M8	1.25	11.2	5.56	4	15000	2.5
SCS-M8-12-R	M8	1.25	13.2	5.56	4	15000	3.2
SCS-M8-20-R	M8	1.25	21.2	5.56	4	15000	5.7
SCS-M8-25-R	M8	1.25	26.2	5.56	4	15000	7.7
SCS-M8-30-R	M8	1.25	31.2	5.56	4	15000	9
SCS-M10-12-R	M10	1.5	13.7	7	5	24000	5
SCS-M10-16-R	M10	1.5	17.7	7	5	24000	7
SCS-M10-20-R	M10	1.5	21.7	7	5	24000	9.5
SCS-M10-25-R	M10	1.5	26.7	7	5	24000	11
SCS-M10-35-R	M10	1.5	36.7	7	5	24000	16
SCS-M12-16-R	M12	1.75	18	8.5	6	30000	10
SCS-M12-20-R	M12	1.75	22	8.5	6	30000	12.5
SCS-M12-30-R	M12	1.75	32	8.5	6	30000	20
SCS-M12-40-R	M12	1.75	42	8.5	6	30000	28
SCS-M16-20-R	M16	2	23.3	12	8	73000	22
SCS-M16-25-R	M16	2	28.3	12	8	73000	28
SCS-M16-35-R	M16	2	38.3	12	8	73000	41
SCS-M16-50-R	M16	2	53.3	12	8	73000	48

● SCS-M8-10-R | SCS-M10-12-R | SCS-M12-16-R | SCS-M16-20-R は六角穴深さが浅くなっています。

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------------	--------------------	---------------	------------------