



● 材質・仕上げ



	SCSS-R ステンレス製
ねじ部	SUS304相当
ボール	SUS440C (硬度59 - 66HRC)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCSS-M6-25-R



- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 ステンレス製	M(並目)		L	D	B	許容荷重(N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SCSS-M3-5-R	M3	0.5	5.2	1.5	1.5	1620	0.3
SCSS-M3-10-R	M3	0.5	10.2	1.5	1.5	1620	0.6
SCSS-M4-6-R	M4	0.7	6.5	2.5	2	2040	0.4
SCSS-M4-10-R	M4	0.7	10.5	2.5	2	2040	0.7
SCSS-M4-16-R	M4	0.7	16.5	2.5	2	2040	1
SCSS-M5-8-R	M5	0.8	8.6	3	2.5	3000	0.8
SCSS-M5-12-R	M5	0.8	12.6	3	2.5	3000	1.3
SCSS-M5-20-R	M5	0.8	20.6	3	2.5	3000	2.3
SCSS-M6-10-R	M6	1	10.8	4	3	4500	1.5
SCSS-M6-16-R	M6	1	16.8	4	3	4500	2.5
SCSS-M6-20-R	M6	1	20.8	4	3	4500	3.4
SCSS-M6-25-R	M6	1	25.8	4	3	4500	4
SCSS-M8-10-R	M8	1.25	11.2	5.56	4	9000	2.5
SCSS-M8-12-R	M8	1.25	13.2	5.56	4	9000	3.2
SCSS-M8-20-R	M8	1.25	21.2	5.56	4	9000	5.7
SCSS-M8-25-R	M8	1.25	26.2	5.56	4	9000	7.7
SCSS-M8-30-R	M8	1.25	31.2	5.56	4	9000	9
SCSS-M10-12-R	M10	1.5	13.7	7.14	5	14400	5
SCSS-M10-16-R	M10	1.5	17.7	7.14	5	14400	7
SCSS-M10-20-R	M10	1.5	21.7	7.14	5	14400	9.5
SCSS-M10-25-R	M10	1.5	26.7	7.14	5	14400	11
SCSS-M10-35-R	M10	1.5	36.7	7.14	5	14400	16
SCSS-M12-16-R	M12	1.75	18	7.94	6	18000	10
SCSS-M12-20-R	M12	1.75	22	7.94	6	18000	12.5
SCSS-M12-30-R	M12	1.75	32	7.94	6	18000	20
SCSS-M12-40-R	M12	1.75	42	7.94	6	18000	28
SCSS-M16-20-R	M16	2	23.3	11.91	8	43800	22
SCSS-M16-25-R	M16	2	28.3	11.91	8	43800	28
SCSS-M16-35-R	M16	2	38.3	11.91	8	43800	41
SCSS-M16-50-R	M16	2	53.3	11.91	8	43800	48

- SCSS-M8-10-R SCSS-M10-12-R SCSS-M12-16-R SCSS-M16-20-R は六角穴深さが浅くなっています。

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金