



SQW/SQWS 球面座金




SUS ステンレス



凸側



凹凸セット




凹側



SQWS

SQW

● 使用例



- 凹凸セットでご使用ください。
- 最大2°または最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。

● 用途

ボルトと座面のミスアライメント吸収

● 材質・仕上げ



	SQW	SQWS
本体	S45C (硬度25 - 30HRC) 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS304

- 品番指定 ※ 価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SQWS-10



SQW スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位: mm

品番	呼び	D	d1	d2	t1	t2	t	R	θ (°)	質量 (g)
SQW-3	3	7.3	3.5	3.8	1.3	1.6	2.3	8	2	0.7
SQW-4	4	9.4	4.5	4.9	1.7	2	3	10.2	2	1.2
SQW-5	5	11.5	5.5	6	2.1	2.5	3.7	12.5	2	2.2
SQW-6	6	13	6.6	7.2	2.3	2.8	4.2	15	2	3.3
SQW-8	8	17	9	9.6	3.1	3.7	5.6	20	2	7.1
SQW-10	10	22	10.5	12	4	3.5	6	25	2	13
SQW-12	12	26	13.5	15	5	4	7.5	30	2	22

SQWS ステンレス製

単位: mm

品番	呼び	D	d1	d2	t1	t2	t	R	θ (°)	質量 (g)
SQWS-3	3	7.3	3.5	3.8	1.3	1.6	2.3	8	2	0.7
SQWS-4	4	9.4	4.5	4.9	1.7	2	3	10.2	2	1.2
SQWS-5	5	11.5	5.5	6	2.1	2.5	3.7	12.5	2	2.3
SQWS-6	6	13	6.6	7.2	2.3	2.8	4.2	15	2	3.2
SQWS-8	8	17	9	9.6	3.1	3.7	5.6	20	2	7
SQWS-10	10	23	11	12	4.1	4.9	7	25	2	18
SQWS-12	12	25	14	15	4.5	5.6	8.4	30	2	22
SQWS-16	16	32	17	19.9	6	5	8.8	35	3	38
SQWS-20	20	40	21	25	7.5	7	11.4	40	3	76
SQWS-24	24	48	25	30	9	8	13.4	50	3	130

1 パラ売り → P. xxxx

2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

3 ねじカット → P. xxxx

4 ゆるみ止め → P. xxxx

5 脱着防止加工 → P. xxxx

1個から注文できるため対象外

ステンレス製のみ対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可