


# SWH/SWC シーリングロックワッシャ



- ボルト締めつけ部のシーリングに。
- **SWH** ——六角ボルト・六角ナット用
- **SWC** ——六角穴付きボルト用
- 使用可能温度：-60~80℃

● 用途

ゆるみ止め/シーリング


● 材質・仕上げ




	SWH	SWC
本体	ポリアミド(白)	ポリアミド(白)

● 取り付け方法

- 締めつけ前
- 締めつけ後



- 締めつけ前
- 締めつけ後



**SWH** 六角ボルト・六角ナット用

単位：mm

品番	呼び	d	D	t	質量 (g)	1袋入り数
SWH-3	3	3.2	8	2.2	0.1	10
SWH-4	4	4.15	9.5	2.6	0.1	10
SWH-5	5	5.15	10.6	3	0.2	10
SWH-6	6	6.5	12.7	3.5	0.3	10
SWH-8	8	8.1	16.2	4	0.6	5
SWH-10	10	10.2	19.6	4.5	1	5
SWH-12	12	12.2	23.6	5	1.5	5

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

**SWC** 六角穴付きボルト用

単位：mm

品番	呼び	d	D	t	質量 (g)	1袋入り数
SWC-4	4	4.1	7.7	2	0.1	10
SWC-5	5	5.15	9.8	3	0.2	10
SWC-6	6	6.5	10.5	2.5	0.2	10
SWC-8	8	8.1	14	3.3	0.3	10
SWC-10	10	10.2	17	3.8	0.5	10
SWC-12	12	12.2	19	4.4	0.7	5

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SWC-10



1 バラ売り → P.0000	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	3 ねじカット → P.0000	4 ゆるみ止め → P.0000	5 脱落防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可