


SUS ステンレス



- ベアリング固定用のセットカラー。
- 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
- シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
- クランピングタイプ。取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 材質・仕上げ



	NCS-SB
本体	SUS304
六角穴付きボルト	SUSXM7

単位: mm

品番	d	B	B1	D	D1	F	M(並目)*1	適用ベアリング	質量(g)
NCS-3-8-SB	3	8.5	7.5	15	5	4.5	M3	693ZZ・623ZZ	9
NCS-4-8-SB	4	8.5	7.5	15	6	4.5	M3	694ZZ・624ZZ	9
NCS-5-8-SB	5	8.5	7.5	20	7.2	6	M3	695ZZ・605ZZ・625ZZ	16
NCS-6-8-SB1	6	8.5	7.5	20	9.4	6.5	M3	606ZZ	15
NCS-6-8-SB2	6	8.5	7.5	20	9.7	6.5	M3	626ZZ	16
NCS-6-8-SB3	6	8.5	7.5	20	9.1	6.5	M3	696ZZ	16
NCS-8-8-SB1	8	8.5	7.5	20	11.7	7	M3	608ZZ	14
NCS-8-8-SB2	8	8.5	7.5	20	13.2	7	M3	628ZZ	15
NCS-8-8-SB3	8	8.5	7.5	20	11.2	7	M3	698ZZ	15
NCS-10-11-SB1	10	11	9	30	14.7	9	M4	6000ZZ	42
NCS-10-11-SB2	10	11	9	30	17.2	9	M4	6200ZZ	43
NCS-10-11-SB3	10	11	9	30	14.2	9	M4	6900ZZ	42
NCS-12-11-SB1	12	11	9	30	17.2	10	M4	6001ZZ	40
NCS-12-11-SB2	12	11	9	30	18.7	10	M4	6201ZZ	41
NCS-12-11-SB3	12	11	9	30	16.2	10	M4	6901ZZ	40
NCS-15-12-SB1	15	12	11	35	20.2	12	M5	6002ZZ	65
NCS-15-12-SB2	15	12	11	35	21.7	12	M5	6202ZZ	65
NCS-15-12-SB3	15	12	11	35	19.2	12	M5	6902ZZ	65

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。



単位: mm

品番	d	B	B1	D	D1	F	M(並目)*1	適用ベアリング	質量(g)
NCS-17-12-SB1	17	12	11	35	22.2	13	M5	6003ZZ	61
NCS-17-12-SB2	17	12	11	35	24.2	13	M5	6203ZZ	62
NCS-17-12-SB3	17	12	11	35	21.2	13	M5	6903ZZ	60
NCS-20-12-SB1	20	12	11	40	27.2	14	M5	6004ZZ	78
NCS-20-12-SB2	20	12	11	40	29.2	14	M5	6204ZZ	79
NCS-20-12-SB3	20	12	11	40	25.2	14	M5	6904ZZ	78
NCS-25-15-SB1	25	15	13	45	31.7	17	M5	6005ZZ	111
NCS-25-15-SB2	25	15	13	45	33.2	17	M5	6205ZZ	112
NCS-25-15-SB3	25	15	13	45	30.2	17	M5	6905ZZ	111
NCS-30-15-SB1	30	15	13	55	38.2	20	M6	6006ZZ	169
NCS-30-15-SB2	30	15	13	55	40.2	20	M6	6206ZZ	170
NCS-30-15-SB3	30	15	13	55	35.2	20	M6	6906ZZ	165
NCS-35-15-SB1	35	15	13	60	43.2	23	M6	6007ZZ	189
NCS-35-15-SB2	35	15	13	60	46.2	23	M6	6207ZZ	193
NCS-35-15-SB3	35	15	13	60	41.2	23	M6	6907ZZ	188
NCS-40-17-SB1	40	17	15	70	48.2	26	M8	6008ZZ	298
NCS-40-17-SB2	40	17	15	70	52.2	26	M8	6208ZZ	303
NCS-40-17-SB3	40	17	15	70	46.2	26	M8	6908ZZ	295

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NCS-10-11-SB2



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金