


SNB 六角穴付きボタンボルト



● 材質・仕上げ



	SNB
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	10.9以上

● 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2													D1	L1	B	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50						
SNB-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20								5.5	2	2	0.47 - 1.1	20
SNB-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30						7.5	2.6	2.5	1.1 - 2.8	20
SNB-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35					9.5	3.4	3	2.3 - 5.3	20
SNB-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40				10.5	4	4	3.8 - 8.5	20
SNB-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	40	45	50		14	5	5	8.1 - 19	10
SNB-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50		18	6	6	16 - 32	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNB-M3-8



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください