


SNBS 六角穴付きボタンボルト



SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNBS
本体	ステンレス (A2)
強度区分	A2-50

● JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。

単位: mm

品番 1	M (並目)		L 2													D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	20	16	25	30	35	40	45	50							
SNBS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	20										5.7	1.65	2	0.49 - 1	20
SNBS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	20	16	25								7.6	2.2	2.5	1 - 2.3	20
SNBS-M5	M5	0.8		8	10	12	20	16	25								9.5	2.75	3	2 - 3.9	20
SNBS-M6	M6	1			10	12	20	16	25	30	35	40					10.5	3.3	4	3.4 - 8.1	20
SNBS-M8	M8	1.25				12	20	16	25	30	35	40	45	50			14	4.4	5	7.7 - 19	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNBS-M3 - 8



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金