


SNFCS 六角穴付き皿ボルト



SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNFCS
本体	ステンレス(A2)
強度区分	A2-50以上

- JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2													D1	L1	B	L2*1	質量(g)	1袋入り数		
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50								
SNFCS-M3	M3	0.5																6.72	1.86	2	全ねじ	0.34 - 0.94	20
SNFCS-M4	M4	0.7			8	10	12	16	20	25	30							8.96	2.48	2.5	20(L=30)	0.99 - 2.5	20
SNFCS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35						11.2	3.1	3	22(L=35)	1.8 - 4.8	20
SNFCS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40					13.44	3.72	4	全ねじ	3.2 - 7.9	20
SNFCS-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	40	45	50			17.92	4.96	5	全ねじ	7.2 - 18	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未滿でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFCS-M3 - 8



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可