


SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)




ねじり・焼きつき防止 **SUS** ステンレス



- 締めつけ特性(参考)
品番: SNSS-M5 - 25-FC

➔ P.xxxx



- コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。

● 用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

● 材質・仕上げ



	SNSS-FC
本体	SUSXM7 (SUS304相当) フッ素コーティング
強度区分	A2-70

品番	M(並目)		L													D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																			
SNSS-M3-FC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20								5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	10
SNSS-M4-FC	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25							7	4	3	1.5 - 3.2	10
SNSS-M5-FC	M5	0.8			8	10	12	16	20	25							8.5	5	4	2.5 - 4.8	10
SNSS-M6-FC	M6	1				10	12	16	20	25	30						10	6	5	4.7 - 8.3	10
SNSS-M8-FC	M8	1.25						16	20	25	30	35					13	8	6	12 - 19	10
SNSS-M10-FC	M10	1.5							20	25	30	35	40				16	10	8	23 - 33	10

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-16-FC

商品記号			商品記号
------	--	--	------

バラ売り ➔ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➔ P.xxxx	ねじカット ➔ P.xxxx	ゆるみ止め ➔ P.xxxx	脱着防止加工 ➔ P.xxxx
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください