


# SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)




 かじり・焼きつき防止  SUS ステンレス



● 締めつけ特性(参考)

品番: SNSS-M5 - 25-MO

➡ P.xxxx



- 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。
- 用途

かじり・焼きつき防止



FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

● 材質・仕上げ



SNSS-MO	
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 二硫化モリブデンコーティング
強度区分	A2-70

単位: mm






品番	M(並目)		L											D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数		
	ねじの呼び 	ピッチ																		
SNSS-M3-MO	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20							5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	10
SNSS-M4-MO	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25						7	4	3	1.5 - 3.2	10
SNSS-M5-MO	M5	0.8			8	10	12	16	20	25						8.5	5	4	2.5 - 4.8	10
SNSS-M6-MO	M6	1				10	12	16	20	25	30					10	6	5	4.7 - 8.3	10
SNSS-M8-MO	M8	1.25						16	20	25	30	35				13	8	6	12 - 19	10
SNSS-M10-MO	M10	1.5							20	25	30	35	40			16	10	8	23 - 33	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNSS-M5-16-MO

商品記号   商品記号

 バラ売り ➡ P.xxxx	 クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	 ねじカット ➡ P.xxxx	 ゆるみ止め ➡ P.xxxx	 脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	お問い合わせください