



- ワークの位置決め、ストップなどの用途に。
- パッドはポリエーテルウレタン製。耐水性にすぐれ、湿度が高い環境でも加水分解しにくい材質です。
- 衝撃をウレタンが吸収します。
- 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ



	SUB
ねじ部	スチール ニッケルメッキ
パッド	ポリエーテルウレタン(硬度ショアA90)*1
ロックナット	スチール 三価クロメート処理

*1: ポリエーテルウレタンは黄変による色調の変化がありますが性能には影響ありません。

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		L2	L1	D1	t	h	B	C(約)	T	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ									
SUB-M4	M4	0.7	3	2.8	5	1.5	1.5	7	8.1	2.4	2.1 - 4.1
SUB-M5	M5	0.8	3	3.5	6	1.5	1.5	8	9.2	3.2	3.3 - 6.6
SUB-M6	M6	1	3	4	8	2	2	10	11.5	3.6	6.3 - 11.7
SUB-M8	M8	1.25	3	5.5	10	2	2	13	15	5	12.7 - 23
SUB-M10	M10	1.5	3	7	13	2	2	17	19.6	6	24 - 39

ねじ長さ

品番	L (mm) ◀ 2							
	15	20	25	30	35	40	45	50
SUB-M4	●	●	●	●	●	●		
SUB-M5	●	●	●	●	●	●		
SUB-M6		●	●	●	●	●	●	●
SUB-M8		●	●	●	●	●	●	●
SUB-M10		●	●	●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SUB-M4-35

商品記号 ◀ 1 ◀ 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金