




*: 取り付け面からテーブル上面までの距離をもとにH寸法を確認し、選定してください。

● 材質・仕上げ

	NLSE
本体	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)



品番	W	H	S1	S2	P	T	D	六角穴付きボルト	質量(g)
NLSE-01	50	30	16	11	32	12	5.5	M5×35	121.6
NLSE-02	50	38	16	16	32	12	5.5	M5×40	149.7
NLSE-03	50	43	16	16	32	12	5.5	M5×45	172.6
NLSE-04	50	35	21	12	32	12	5.5	M5×40	138.2
NLSE-05	50	43	21	17	32	12	5.5	M5×45	164
NLSE-06	50	45	21	19	32	12	5.5	M5×50	169.3
NLSE-07	50	40	24	16	36	16	6.6	M6×45	196.4
NLSE-08	50	50	24	23	36	16	6.6	M6×55	236.6
NLSE-09	65	57	29	27	45	16	9	M8×60	350.3
NLSE-10	75	65	35	30	55	16	9	M8×70	462.5


単位:mm

- 門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取り付けが可能です。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。

● 用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

● 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSE-03



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金