

● 材質・仕上げ



	NLSKS
本体	SUS304


- ガイドレールに直接取り付けができるリニアガイド用ストップパ。取り付け穴の加工が不要です
- ガイドレールの固定も可能です。
- ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。
- 対応レールサイズは 15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。
- 用途

テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストップパ
ガイドレールの固定

単位: mm

品番	L	L1	L2	L3	A	M(並目)		D	D1	質量 (g)
						ねじの呼び	ピッチ			
NLSKS-01	33	17.5	5.5	6	6	M3	0.5	8	5.8	9.3
NLSKS-02	41	22.5	5.5	6	6	M3	0.5	8	5.8	10.8
NLSKS-03	45	22	6.3	8	8	M4	0.7	10	7.3	17.7
NLSKS-04	48	25	6.3	8	8	M4	0.7	10	7.3	19.5
NLSKS-05	41	21	9	9	10	M5	0.8	12	9.3	25.4
NLSKS-06	50	24	9.5	10	10	M5	0.8	12	9.3	29.1
NLSKS-07	49	23	10	11	13	M6	1	15	10.8	41.9
NLSKS-08	57	28	10	11	13	M6	1	15	10.8	50.2
NLSKS-09	60	27	10	11	13	M6	1	15	10.8	49.5
NLSKS-10	66	32	10	11	13	M6	1	15	10.8	56.4
NLSKS-11	70	30	13	14	17	M8	1.25	19	13.8	92.4
NLSKS-12	75	33	13	14	17	M8	1.25	19	13.8	99.6

● 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSKS-03

クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------------