


NLSPN リニアガイド用ストッパ - コンパクトタイプ - 位置決め用(細目ねじ穴つき) - スティール製



● 材質・仕上げ

	NLSPN
本体	S25C 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)



品番	W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(細目)		D	六角穴付きボルト	質量(g)
												ねじの呼び	ピッチ			
NLSPN-01	12	20	14	2	7	9	4	5	14	12	32	M6	0.75	4.5	M4×12	30.8
NLSPN-02	14	23	17	2	8	10	4	5	16	15	38	M6	0.75	5.5	M5×12	49.2
NLSPN-03	16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	1.0	6.6	M6×12	79.5
NLSPN-04	22	34	26	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	1.0	9	M8×16	184.7


単位:mm

- ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。
機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。
- 細目ねじのストッパボルト*1と組み合わせることで微調整が容易です。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きボルトが付属しています。
*1: ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。

● 用途

テーブルの位置調整
テーブルの抜け止めや落下防止
緊急停止時のストッパ

● 使用例



- ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。



● 関連商品

ストッパボルト **NSBFH** があります。

頭部球面タイプのストッパボルト
NSBRH があります。

ウレタンつきストッパボルト **NSBUH**
があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NLSPN-03



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザー刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金