

● 材質・仕上げ



SPM-B

本体

S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上)
三価クロメート処理


- ワークのストップなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- 全体焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

単位: mm

品番	M(並目)		L ₃	L ₁	L	B	C(約)	R	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SPM-M3-B	M3	0.5	7	2	5	6	6.9	7.5	0.6
SPM-M4-B	M4	0.7	8.8	2.8	6	7	8.1	8.5	1.2
SPM-M5-B	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	10	2.2
SPM-M6-B	M6	1	12	4	8	10	11.5	12	3.7
SPM-M8-B	M8	1.25	15	5	10	13	15	16	8
SPM-M10-B	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	22	16.8
SPM-M12-B	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	25	26

● 使用例

ワークのストップなどの用途に。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPM-M10-B



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカッター
対応不可

ゆるみ止め
対応可・別料金