

● 材質・仕上げ



SPMJ-B

本体	SUS420J2、全体焼入れ(硬度54HRC以上)
----	---------------------------


- ワークのストップなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。

単位: mm

品番	M(並目)		L ₃	L ₁	L	B	C(約)	R	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SPMJ-M5-B	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	10	2.1
SPMJ-M6-B	M6	1	12	4	8	10	11.5	12	3.6
SPMJ-M8-B	M8	1.25	15	5	10	13	15	16	7.8
SPMJ-M10-B	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	22	16.6
SPMJ-M12-B	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	25	25.7

● 使用例

ワークのストップなどの用途に。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPMJ-M10-B



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金