


SPML-B ストップピン - ステンレス(SUS316L)製 - 頭部球面タイプ

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SPML-B
本体	SUS316L


- ワークのストップなどの用途に。
- 六角頭部が球面になっています。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。

単位: mm

品番	M(並目)		L ₃	L ₁	L	B	C(約)	R	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SPML-M5-B	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	10	2.2
SPML-M6-B	M6	1	12	4	8	10	11.5	12	3.7
SPML-M8-B	M8	1.25	15	5	10	13	15	16	8
SPML-M10-B	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	22	17
SPML-M12-B	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	25	26.3

● 使用例

ワークのストップなどの用途に。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPML-M10-B
 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ
対応不可

 ねじカット
対応不可

 ゆるみ止め
対応可・別料金