



● 材質・仕上げ



	SJN スチール製 M(並目): M2.5	SJN スチール製 M(並目): M3-M4	SJN スチール製 M(並目): M6-M20	SJNS ステンレス製
本体	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM24L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303

単位: mm

品番 1 スチール製	品番 1 ステンレス製	M(並目)		L	Lf	B	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ				
SJN-M2.5	SJNS-M2.5	M2.5	0.45	20	8	5	3
SJN-M3		M3	0.5	22	9	6	4
SJN-M4	SJNS-M4	M4	0.7	33	14	7	8
SJN-M6	SJNS-M6	M6	1	43	19	10	20
SJN-M8	SJNS-M8	M8	1.25	55	25	13	45
SJN-M10	SJNS-M10	M10	1.5	67	31	17	95
SJN-M12	SJNS-M12	M12	1.75	81	38	19	130
SJN-M16	SJNS-M16	M16	2	95	45	24	260
SJN-M20	SJNS-M20	M20	2.5	105	50	30	390

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SJN-M12



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	🔪 ねじカット → P. xxxx	🌀 ゆるみ止め → P. xxxx	🔪 レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	ステンレス製のみ対応可・別料金