

● 材質・仕上げ



	SRCS
本体	SUS303
ナット	SUS303


- ローラチェーンの呼び11番～100番のワイドバリエーション。
- 品番の末尾記号により、右ねじ・左ねじが選択できます。◀3
- SRCS-R** ————— 右ねじ
- SRCS-L** ————— 左ねじ
- 全商品に六角ナット(3種)が付属しています。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

SRCS-R 右ねじ **SRCS-L** 左ねじ

品番	適用ローラチェーン呼び番号 ◀1	E	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	L1	L	F	d	B1	B2	H1	最大荷重(N)	単位: mm
													質量(g)
SRCS-11-10-R	11	10	M2.5	0.45	9.1	17.2	1.8	1.7	2.4	5	1.6	240	1.8
SRCS-25-18-R	25	18	M4	0.7	16.5	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	680	5
SRCS-35-25-R	35	25	M6	1	23.5	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1570	12
SRCS-40-33-R	40	33	M8	1.25	31	52.5	6	4	11.2	13	5	2840	30
SRCS-50-41-R	50	41	M10	1.5	39	65	7.5	5.2	13.8	17	6	4510	60
SRCS-60-49-R	60	49	M12	1.75	47	78	9	6	17.8	19	7	6570	100
SRCS-80-60-R	80	60	M16	2	57	98	12	8	22.6	24	10	12300	210
SRCS-100-70-R	100	70	M20	2.5	65	117	15	9.6	27.5	30	12	19200	440
SRCS-11-10-L	11	10	M2.5	0.45	9.1	17.2	1.8	1.7	2.4	5	1.6	240	1.8
SRCS-25-18-L	25	18	M4	0.7	16.5	28.2	3	2.4	4.8	7	2.4	680	5
SRCS-35-25-L	35	25	M6	1	23.5	40	4.5	3.7	7.4	10	3.6	1570	12
SRCS-40-33-L	40	33	M8	1.25	31	52.5	6	4	11.2	13	5	2840	30
SRCS-50-41-L	50	41	M10	1.5	39	65	7.5	5.2	13.8	17	6	4510	60
SRCS-60-49-L	60	49	M12	1.75	47	78	9	6	17.8	19	7	6570	100
SRCS-80-60-L	80	60	M16	2	57	98	12	8	22.6	24	10	12300	210
SRCS-100-70-L	100	70	M20	2.5	65	117	15	9.6	27.5	30	12	19200	440

● 使用例

バランスウェイトの接続に。



⚠ 使用上の注意

- ローラチェーンボルトを吊り下げ装置に使用される場合は、装置の下に人が入らないように安全対策を講じてください。
- ローラチェーンボルトは消耗品です。定期的な点検・交換が必要になります。
- 寸法表の最大荷重は引張における値です。
- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRCS-40-33-R

商品記号 ◀1 ◀2 ◀3

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	🔪 ねじカット → P.1644	🛑 ゆるみ止め → P.1645	🔗 レーザ刻印 → P.1656
お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可