

- スライドの位置調整などの用途に。
- 両側の六角スタッドボルト [SHS] のねじ嵌合長さを同一にして使用してください。

- 材質・仕上げ

RoHS


	STB M(並目): M4	STB M(並目): M6-M16
ジョイントナット [SJN]	SUM24L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22 四三酸化鉄皮膜(黒)
六角スタッドボルト [SHS]	S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)	S45C(硬度35-45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: mm

品番	M(並目)		min.L	E	A	sw	H	H _i	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
STB-M4	M4	0.7	64	8	7.5	7	3.2	2.4	16
STB-M6	M6	1	89	12	10	10	5	3.6	40
STB-M8	M8	1.25	116	16	13	13	6.5	5	115
STB-M10	M10	1.5	143	20	16	17	8	6	185
STB-M12	M12	1.75	171	24	20	19	10	7	290
STB-M16	M16	2	217	32	21	24	13	10	600

● 各部詳細寸法は六角スタッドボルト [SHS] (→ P.1296) およびジョイントナット [SJN] (→ P.1297) をご参照ください。

- 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

STB-M6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640

対応不可

ねじカット → P.1644

対応不可

ゆるみ止め → P.1645

対応可・別料金

レーザ刻印 → P.1656

対応不可