


SHVAS 六角支柱(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SHVAS
本体	SUS304

- 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

● 用途


真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②	B	C (約)	Lm	Lf	d	d1	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SHVAS-M3	M3	0.5	15 20 25 30 35 40	6	6.9	4.5	6	1.2	1.5	3.6 - 9.6
SHVAS-M4	M4	0.7	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	7	8.1	6	8	1.5	1.5	6.5 - 26
SHVAS-M5	M5	0.8	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100	8	9.2	7.5	10	1.5	1.5	8.3 - 43
SHVAS-M6	M6	1	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 150	10	11.5	9	12	2	1.5	16 - 100
SHVAS-M8	M8	1.25	35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 150 13 15	12	16	2	1.5	39	-	170

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SHVAS-M4-40

①

②

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1. バラ売り ⇒ P.xxxx	2. クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	3. ねじカット ⇒ P.xxxx	4. ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	5. 脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可