


SNSS-PC 六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)



真空 クリーン SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSS-PC
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 特殊化学研磨処理
強度区分	A2-70

- ステンレス製の六角穴付きボルト。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡


単位: mm

品番 1	M (並目)		L 2	D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNSS-M3-PC	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	20
SNSS-M4-PC	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.4 - 3.2	20
SNSS-M5-PC	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	8.5	5	4	2.2 - 4.8	20
SNSS-M6-PC	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	6	5	4.3 - 8.3	20
SNSS-M8-PC	M8	1.25	12 16 20 25 30 35	13	8	6	11 - 19	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-12-PC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可