


SNSS-UCL 六角穴付きボルト(SUSXM7 / クリーン洗浄・クリーン梱包済み)



クリーン SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSS-UCL
本体	SUSXM7 (SUS304相当) USC洗浄
強度区分	A2-70

- SUSXM7製の六角穴付きボルトです。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。

● 用途

FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 医療機器 / 食品機械

単位 : mm

品番 ◀1	M(並目)		L ◀2	D1	L1	B	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ						
SNSS-M2-UCL	M2	0.4	3 4 5 6 8 10	3.8	2	1.5	0.16 - 0.3	10
SNSS-M2.5-UCL	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	4.5	2.5	2	0.35 - 0.59	10
SNSS-M3-UCL	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
SNSS-M4-UCL	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.4 - 3.2	10
SNSS-M5-UCL	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
SNSS-M6-UCL	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	6	5	4.3 - 8.3	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5 - 25 - UCL



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可