


SKXB ヘキサロビュラショートビット



● 材質・仕上げ

	SKXB
本体	工具鋼 (硬度 60HRC以上)

- ヘキサロビュラねじ専用のショートビットです。
- 専用マグネットドライバ **SRD** や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘキサロビュラねじのトルク管理が可能です。
- ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ **SKABA** をご使用ください。

*ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。



● 用途

ヘキサロビュラねじの取りつけ・取りはずし


単位 : mm

品番	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	A	L	B	質量 (g)
SKXB-3	3	2	25	6.35	4.3
SKXB-4	4	2	25	6.35	4.5
SKXB-5	5	3	25	6.35	4.6
SKXB-6	6	3	25	6.35	4.6
SKXB-8	8	3	25	6.35	4.7
SKXB-10	10	4	25	6.35	4.8
SKXB-15	15	4	25	6.35	4.9
SKXB-20	20	5	25	6.35	5.2
SKXB-25	25	5	25	6.35	5.2
SKXB-30	30	6	25	6.35	5.6

● SRD 専用マグネットドライバ

単位 : mm

品番	L ₁	B ₁	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98



● 適用ヘキサロビュラねじ

品番	適用ヘキサロビュラねじ										
	SSTS	SET	SETS	SLT	SLTS	SLEC-A	SLEC-B	SNPXS	SNFXS	SET-TZB(INCH)	SNZCXS
SKXB-3											SNZCXS-M1.4
SKXB-4			SETS-M2								SNZCXS-M1.6
SKXB-5	SSTS-M2		SETS-M2.6								SNZCXS-M2
SKXB-6	SSTS-M2.5	SET-M3	SETS-M3		SLTS-M2			SNPXS-M2	SNFXS-M2	SET-#6 - 32-TZB	SNZCXS-M2.5
SKXB-8	SSTS-M3	SET-M4	SETS-M4		SLTS-M2.5			SNPXS-M2.5	SNFXS-M2.5	SET-#8 - 32-TZB SET-#10 - 24-TZB SET-#10 - 32-TZB	
SKXB-10	SSTS-M4	SET-M5	SETS-M5	SLT-M3-TZB	SLTS-M3	SLEC-M3-A	SLEC-M3-B	SNPXS-M3	SNFXS-M3		
SKXB-15	SSTS-M5					SLEC-M4-A	SLEC-M4-B				
SKXB-20	SSTS-M6		SETS-M6	SLT-M4-TZB	SLTS-M4	SLEC-M5-A	SLEC-M5-B	SNPXS-M4	SNFXS-M4		
SKXB-25	SSTS-M8			SLT-M5-TZB	SLTS-M5	SLEC-M6-A	SLEC-M6-B	SNPXS-M5	SNFXS-M5		
SKXB-30				SLT-M6-TZB	SLTS-M6	SLEC-M8-A	SLEC-M8-B	SNPXS-M6	SNFXS-M6		

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SKXB-4



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可