





SUS ステンレス

KUWM
KUWMS



KUWF
KUWFS



- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかりやすく、操作しやすい形状です。
- ユニバーサルデザインについて → P.xxxx
- M4-M10の豊富なねじサイズ。
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。

●商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KUWM	おねじ	スチール製
KUWMS	おねじ	ステンレス製
KUWF	めねじ	スチール製
KUWFS	めねじ	ステンレス製

●品番の末尾記号により、ノブの色が選択できます。

末尾記号	ノブの色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
BL	つや消しブルー
YW	つや消しイエロー



●材質・仕上げ

	KUWM	KUWMS	KUWF	KUWFS
ノブ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	SWCH10R 三価クロメート処理	SUS303	スチール 三価クロメート処理	SUS303

RoHS

寸法

KUWM **KUWMS** おねじ

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		H	s	B	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KUWM-32-M4	KUWMS-32-M4	32	M4	0.7	19	8.4	7	10	10 - 11
KUWM-32-M5	KUWMS-32-M5	32	M5	0.8	19	8.4	7	10	12 - 14
KUWM-40-M6	KUWMS-40-M6	40	M6	1	23	10	8.75	13	15 - 18
KUWM-50-M8	KUWMS-50-M8	50	M8	1.25	27.8	11.4	11	16	32 - 38
KUWM-64-M8	KUWMS-64-M8	64	M8	1.25	35.5	14.8	14	21	43 - 49
KUWM-64-M10	KUWMS-64-M10	64	M10	1.5	35.5	14.8	14	21	60 - 70

単位: mm

KUWF **KUWFS** めねじ

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		Lf	H	s	B	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ						
KUWF-32-M4	KUWFS-32-M4	32	M4	0.7	5	19	8.4	7	10	9
KUWF-32-M5	KUWFS-32-M5	32	M5	0.8	5	19	8.4	7	10	9
KUWF-40-M6	KUWFS-40-M6	40	M6	1	6	23	10	8.75	13	10
KUWF-50-M8	KUWFS-50-M8	50	M8	1.25	7	27.8	11.4	11	16	22
KUWF-64-M8	KUWFS-64-M8	64	M8	1.25	9	35.5	14.8	14	21	33
KUWF-64-M10	KUWFS-64-M10	64	M10	1.5	9	35.5	14.8	14	21	42

単位: mm

ねじ長さ

KUWM スチール製 **KUWMS** ステンレス製

品番 おねじ	Lm (mm)				
	10	16	20	30	40
KUWM-32-M4	●	●	●		
KUWM-32-M5		●	●	●	
KUWM-40-M6			●	●	●
KUWM-50-M8			●	●	●
KUWM-64-M8			●	●	●
KUWM-64-M10			●	●	●
KUWMS-32-M4	●	●	●		
KUWMS-32-M5		●	●	●	
KUWMS-40-M6			●	●	●
KUWMS-50-M8			●	●	●
KUWMS-64-M8			●	●	●
KUWMS-64-M10			●	●	●

⚠ 使用上の注意

故障・破損を避けるため、**KUWF** **KUWFS** を取りつける際に使用するねじの長さは、寸法表内のLf以下としてください。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KUWMS-32-M4-10-BK

1 2 3 4 5

おねじタイプは 4 ねじ長さLmを表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
対応不可	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金