

- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。  
末尾記号なし——標準タイプ  
末尾記号 **H**——重荷重タイプ

● 材質・仕上げ RoHS

	PCBLS	PCBLS-H
ノブ	ナイロン6	ナイロン6
操作ボタン	SUS303相当	SUS630相当
ピン	SUS303相当	SUS630相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線


● **PCBLS-H** は **PCBLS** と区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。

### 寸法

品番	d	d1	d2	L1	D	H	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
<b>PCBLS-5</b>	5	5.5	16	6	30	26	14	16 - 26
<b>PCBLS-6</b>	6	7	16	7.1	30	26	21	17 - 31
<b>PCBLS-8</b>	8	9.5	19	8.2	35	32.5	38	38 - 71
<b>PCBLS-10</b>	10	12	19	9.6	35	32.5	60	45 - 107
<b>PCBLS-12</b>	12	14.5	25	10.6	42	39	87	93 - 179
<b>PCBLS-16</b>	16	19	25	14	42	39	155	140 - 324
<b>PCBLS-5-H</b>	5	5.5	16	6	30	26	24	16 - 26
<b>PCBLS-6-H</b>	6	7	16	7.1	30	26	35	17 - 31
<b>PCBLS-8-H</b>	8	9.5	19	8.2	35	32.5	63	38 - 71
<b>PCBLS-10-H</b>	10	12	19	9.6	35	32.5	100	45 - 107
<b>PCBLS-12-H</b>	12	14.5	25	10.6	42	39	144	93 - 179
<b>PCBLS-16-H</b>	16	19	25	14	42	39	257	140 - 324

単位: mm

\*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。  
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	------------------



### ピン長さ

品番	L (mm)																			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
<b>PCBLS-5</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<b>PCBLS-6</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<b>PCBLS-8</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
<b>PCBLS-10</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
<b>PCBLS-12</b>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
<b>PCBLS-16</b>				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>PCBLS-5-H</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<b>PCBLS-6-H</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
<b>PCBLS-8-H</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
<b>PCBLS-10-H</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
<b>PCBLS-12-H</b>			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
<b>PCBLS-16-H</b>				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


### ● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番		適用ロックピン用チェーン品番			
		PBC	PBCS	PRC	PSRC
PCBLS-5	PCBLS-5-H	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PCBLS-6	PCBLS-6-H				
PCBLS-8	PCBLS-8-H				
PCBLS-10	PCBLS-10-H				
PCBLS-12	PCBLS-12-H				
PCBLS-16	PCBLS-16-H				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

### ● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。  
**PBC** **PBCS**  
**PRC**  
**PSRC**



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### PCBLS-10-40-H



●2 ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。