


SNZF/SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)



🔍 微細 SUS ステンレス



SNZF-TBZ

- 精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
- M1.4-M2.6。
- 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

● 用途

機器・装置のコンパクト化
小型精密機器

● 材質・仕上げ



	SNZF-TBZ	SNZFS
本体	SWCH16A 黒色三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)

単位: mm

SNZF-TBZ スチール製・黒色三価クロメート処理		SNZFS ステンレス製		共通寸法										十字穴の番号	1袋 入り数	
品番 ◀1	質量 (g)	品番 ◀1	質量 (g)	M(並目)		L*1 ▶2						D1	L1			
				ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5	6	8					
SNZF-M1.4-TBZ	0.016 - 0.066	SNZFS-M1.4	0.016 - 0.066	M1.4	0.3	2	3	4	5	6	8	2	0.45	0	50	
		SNZFS-M1.6	0.033 - 0.11	M1.6	0.35	3	4	5	6	8	10	2.3	0.5	0	50	
SNZF-M1.7-TBZ	0.027 - 0.13	SNZFS-M1.7	0.04 - 0.13	M1.7	0.35	2	3	4	5	6	8	10	2.5	0.5	0	50
SNZF-M2-TBZ	0.038 - 0.18	SNZFS-M2	0.056 - 0.18	M2	0.4	2	3	4	5	6	8	10	3	0.6	0	50
SNZF-M2.6-TBZ	0.1 - 0.27	SNZFS-M2.6	0.1 - 0.27	M2.6	0.45	3	4	5	6	8	4	0.8	0	50		

*1: **SNZFS-M1.7-2-TBZ** **SNZFS-M2-2-TBZ** は、標準品にありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZFS-M1.7-3



1 バラ売り → P. xxxx	🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	🔪 ねじカット → P. xxxx	🌀 ゆるみ止め → P. xxxx	🛑 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可