


SSH-EL-ALK/SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


SUS ステンレス スペース ゆるみ止め



SSH-EL-ALK



SSHS-ALK



- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

● 材質・仕上げ



	SSH-EL-ALK	SSHS-ALK
本体	SCM435 無電解ニッケルメッキ	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11	ナイロン11
強度区分	ねじ部: 10.9 頭部*1: 5.8 (M2 - M8) 4.8 (M10)	A2-50

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。

SSH-EL-ALK スチール製

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	B	t	s*1	L2	最大締めつけトルク*2 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SSH-M2-EL-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.24	0.14 - 0.32	10
SSH-M2.5-EL-ALK	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.4	0.25 - 0.49	10
SSH-M3-EL-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.7	0.39 - 0.72	10
SSH-M4-EL-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1.7	0.93 - 1.9	10
SSH-M5-EL-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	1.6	4.2	4.2	1.1 - 3.5	10
SSH-M6-EL-ALK	M6	1	6 8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	2	5	6.3	1.5 - 5.8	10
SSH-M8-EL-ALK	M8	1.25	8 10 12 16 20 25 30 13	13	1.5	4	5	2.5	6.7	14	3.3 - 10	10

*1: SSH-M6-6-EL-ALK および SSH-M8-8-EL-ALK のs寸法は0になります。

*2: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SSHS-ALK ステンレス製

単位: mm

品番	M(並目)		L	D1	L1	B	t	s*1	L2	最大締めつけトルク*2 (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SSHS-M2-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10 12	4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.12	0.33 - 0.51	10
SSHS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.24	0.26 - 0.5	10
SSHS-M3-ALK	M3	0.5	4 5 6 8 10 12	6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.43	0.39 - 0.72	10
SSHS-M4-ALK	M4	0.7	5 6 8 10 12 16	8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1	0.94 - 2	10
SSHS-M5-ALK	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25	9	1.5	3	3	1.6	4.2	2.1	1.1 - 3.5	10
SSHS-M6-ALK	M6	1	6 8 10 12 16 20 25 30	10	1.5	3	4	2	5	3.5	1.4 - 5.7	10
SSHS-M8-ALK	M8	1.25	8 10 12 16 20 25 30 13	13	1.5	4	5	2.5	6.7	8.6	3.3 - 10	10


*1: SSHS-M6-6-ALK および SSHS-M8-8-ALK のs寸法は0になります。

*2: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSH-M5-20-EL-ALK



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可