


SNZCXS

ヘキサロピュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)



スペース 微細 SUS ステンレス



- M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
- 頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。
- 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロピュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。
- ガス抜き穴つき・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。

● 用途

機器・装置の省スペース化
小型精密機器

● 材質・仕上げ



SNZCXS	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)

品番	適用レンチ	適用ビット
SNZCXS-M1.4	-	SKXB-3
SNZCXS-M1.6	SKX-4	SKXB-4
SNZCXS-M2	SKX-5	SKXB-5
SNZCXS-M2.5	SKX-6	SKXB-6

品番	M(並目)		L							D1	L1	ヘキサロピュラ穴の番号 No.	t min.	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	2	3	4	5	6	8	10							
SNZCXS-M1.4	M1.4	0.3	2	3	4	5	6	8	10	2	0.5	3	0.25	0.07	0.024 - 0.09	50
SNZCXS-M1.6	M1.6	0.35	2	3	4	5	6	8	10	2.4	0.5	4	0.3	0.1	0.04 - 0.12	50
SNZCXS-M2	M2	0.4	2	3	4	5	6	8	10	3	0.6	5	0.35	0.22	0.062 - 0.2	50
SNZCXS-M2.5	M2.5	0.45		3	4	5	6	8	10	4	0.8	6	0.55	0.46	0.12 - 0.34	50

単位: mm

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロピュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロピュラレンチ



SKXB ヘキサロピュラショートビット



SRD マグネットドライバ



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZCXS-M2-3



1 バラ売り 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応不可
-------------------	--------------------------	---------------	------------------	----------------