



- 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
- 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加加工は不要です。
- 脱落防止ねじ(→ P.1484 - 1491)と組み合わせて使用してください。
- 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
- 材質・仕上げ



	LYSC-N
本体	SUS304 パレル研磨

品番	D	M	d	e	A	T	s	質量(g)
LYSC-12-N	12	M5	4.2	1.2	8.3	2.5	1	1.4
LYSC-16A-N	16	M5	4.2	1.5	10.3	3	1.5	3.1

単位: mm

● 関連商品

脱落防止ねじが付属した取っ手用脱落防止座金 **LYSC-N-SSC** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LYSC-12-N



- 適用脱落防止ねじ
取っ手用脱落防止座金 **LYSC-N** は下表の適用脱落防止ねじと組み合わせてご使用ください。

品番	適用脱落防止ねじ				
	SSC → P.xxxx	SSCLS → P.xxxx	SSCHS → P.xxxx	SSCPS → P.xxxx	SSCMS → P.xxxx
LYSC-12-N	SSC-M5	SSCLS-M5	SSCHS-M5	SSCPS-M5	SSCMS-M5
LYSC-16A-N	SSC-M5	SSCLS-M5	SSCHS-M5	SSCPS-M5	SSCMS-M5

⚠ 取っ手用脱落防止座金 **LYSC-N** は脱落防止ねじ以外のねじ・ボルトと組み合わせて使用することができません。

● 適用取っ手

品番	適用取っ手											
	UNF → P.xxxx	UNFS	UNFA	UMP → P.xxxx	USP	UAP	UHF → P.xxxx	UHFS	UGF → P.xxxx	UFF → P.xxxx	UFFS	TG → P.xxxx
LYSC-12-N				UMP-8-** USP-8-** UAP-8-**						UFF-8-30-CR UFFS-8-30		TG-108 TG-128
LYSC-16A-N	全商品			UMP-10-** USP-10-** UAP-10-**			全商品		全商品	UFF-10-40-CR UFFS-10-40		TG-110 TG-130

● 取り付け方法

- ①カバー・扉に脱落防止ねじを通し、取っ手の取り付け面から取っ手用脱落防止座金 **LYSC-N** の中心から偏心した位置にあるねじ穴に、脱落防止ねじの円筒部が貫通するまでねじ込んでください(図2)。
- ②脱落防止ねじを **LYSC-N** の中心のキリ穴の位置に移動させてください(図3)。
- ③(図3)の状態、脱落防止ねじを締めつけて取っ手を取りつけてください(図4)。
- ④取り付け後、取っ手のねじ穴および脱落防止ねじは **LYSC-N** の中心に保持されます。このとき **LYSC-N** の中心にあるキリ穴は脱落防止ねじのねじ部より小さく、脱落防止ねじがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

