

1mm単位で
ねじカット
します。



サービス内容


- ねじを1mm単位でお好みの長さでカットします。
- 例： **LECMS-4-10-YW** のねじを4mmカットする場合。

標準品

LECMS-4-10-YW ねじ長さ4mm

ねじカットサービス


LECMS-4-10-YW-CT4 ねじ長さ10mmを4mmカットして6mmに。



- 加工長さは1mm単位でご指定ください。❶
- 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装します。
- 最小ねじ長さはねじ径+2mmです。
例：M8の場合、最小ねじ長さは10mmです。
- 公差は±0.5mmです。
- ねじの先端は平先となります。

対象商品

- 対象商品には各商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。



- 対象ねじ径：M2 - M12

手数料・納期

| | 数量 | 価格(円) | 納期 |
|-----------------|---------|-------|---------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包済み | 1 - 9 | 500 | 実働1日目出荷 |
| クリーン洗浄・クリーン梱包以外 | 10 - 99 | 300 | 実働3日目出荷 |
| クリーン洗浄・クリーン梱包以外 | 1 - 9 | 250 | 実働1日目出荷 |
| クリーン洗浄・クリーン梱包以外 | 10 - 99 | 200 | 実働3日目出荷 |

- ねじカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 商品ページの最初に **クリーン** のアイコンがある商品は、クリーン洗浄・クリーン梱包済みです。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- ご注文数が9個以下の場合、14：00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例：2日(金曜日)の14：00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ご注文日 14:00まで | 休日 | 休日 | 実働 1日目 | 実働 2日目 | 実働 3日目 |

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

🚚 直送 📦 実働1日目出荷*

LECMS-4-10-YW-CT 4

商品品番 加工記号 ❶加工長さ

商品品番の末尾に **-CT** を追加し、加工長さ(1mm単位)を指定してください。
*ご注文数が10個 - 99個の場合は、実働3日目出荷になります。