

カップリング ステンレスねじ変更サービス

サービス内容

- セットスクリータイプのカップリングに付属する六角穴付き止めねじや、クランピングタイプのカップリングに付属する六角穴付きボルトをステンレス製に変更します。



ねじ：SCM435、四三酸化鉄皮膜（黒）

ねじ：SUSXM7

納期

	納期
ステンレスねじ変更	14時当日出荷

- ステンレスねじ変更サービスの納期です。商品本体の納期は含まれません。
- 価格はNBKウェブサイトをご覧ください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

⚠️ ご注意ください。

ディスクタイプ **XHW-C** **XHW-C-L** **XHS-C** **XBW-C** **XBS-C** と、それ以外のシリーズではサービス品番が異なります。

- ディスクタイプ **XHW-C** **XHW-C-L** **XHS-C** **XBW-C** **XBS-C** の場合品番の末尾に **-SS**、およびサイズの後に **A** を追加してください。

XHW -25C A -8-10 -SS

カップリングサイズ品番 軸穴径 サービス品番

XBW -34C3 A -6-12 -SS

カップリングサイズ品番 軸穴径 サービス品番

- 上記シリーズ以外の場合カップリング品番の末尾に **-SS** を追加してください。

MSX-19C-5-7 -SS

カップリング品番 サービス品番

対象商品

- カップリングカテゴリの商品が対象です。

対象シリーズ一覧

タイプ	商品記号										
高減衰能ゴム	XGT2-C	XGL2-C	XGS2-C	XGT	XGL	XGS					
ディスク	XHW-C*1	XHW-C-L	XHW-AC	XHS-C	XBW-C	XBS-C	MDW-C	MDS-C	MHW-C	MHS-C	
スリット	MSX	MSX-C	MST	MST-C	MST-K	MWS	MWS-C	MSH			
ジョー	MJT										
クロスジョイント	XUT-C										
オルダム	MOC	MOR	MOM	MOL	MOS						
ベローズ	MFB	MKM									
リジッド	XRP	MRG	MLR								
セレーション	MSF										

*1: **XHW-10** は、対象外です。

⚠️ ディスクタイプのステンレスねじ変更の際はご注意ください。

ディスクタイプ **XHW-C** **XHW-C-L** **XHS-C** **XBW-C** **XBS-C** はステンレスねじに変更すると常用トルクが下表の値に低下します。

単位：N・m			
品番			常用トルク
XHW-15C		XHS-15C	0.42
XHW-19C	XHW-19C-L	XHS-19C	0.85
XHW-25C	XHW-25C-L	XHS-25C	1.8
XHW-27C	XHW-27C-L	XHS-27C	2.0
XHW-34C	XHW-34C-L	XHS-34C	3.6
XHW-39C	XHW-39C-L	XHS-39C	7.2
XHW-44C		XHS-44C	8.4
XHW-56C		XHS-56C	24
XHW-64C		XHS-64C	28
XHW-79C		XHS-79C	60
XHW-98C		XHS-98C	120

単位：N・m		
品番		常用トルク
XBW-15C2	XBS-15C2	0.42
XBW-19C2	XBS-19C2	0.6
XBW-25C2	XBS-25C2	1.1
XBW-27C2	XBS-27C2	1.3
XBW-34C3	XBS-34C3	2.5
XBW-39C2	XBS-39C2	4.8
XBW-44C2	XBS-44C2	5.6
XBW-56C3	XBS-56C3	14
XBW-68C5	XBS-68C5	32
XBW-82C5	XBS-82C5	62
XBW-94C7	XBS-94C7	72
XBW-104C8	XBS-104C8	85