




SRTSQ-TZB 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

いたずら防止 簡単作業



● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

● 材質・仕上げ



		SRTSQ-TZB																			
ねじ本体	ねじ本体強度区分	4.8相当																			
平座金	スチール 三価クロメート処理																				
ばね座金	スチール 三価クロメート処理																				

- ヘクサロビュラ穴^{*1}の中央にピンのついた座金組みなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:l=3)
- 座金組みなねじについては、「座金組みなねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチ [SRX] もしくは、専用ビット [SRXB] と専用マグネットドライバ [SRD] を組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008(ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

単位:mm

品番①	M(並目)		L②		D ₁	D	L ₁	t	T (約)	適用レンチ	適用ビット	適用マグネット ドライバ	ヘクサロビュラ 穴の番号 No.	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ												
SRTSQ-M2-TZB	M2	0.4	5	6	8		3.5	5	1.3	0.3	0.7	—	SRXB-6	SRD-6.35	6	0.24 - 0.27 20
SRTSQ-M2.6-TZB	M2.6	0.45	5	6	8		4.5	6.5	1.7	0.5	0.7	—	SRXB-8	SRD-6.35	8	0.45 - 0.57 20
SRTSQ-M3-TZB	M3	0.5		6	8	10	5.5	7	2	0.5	0.7	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.68 - 0.87 20
SRTSQ-M4-TZB	M4	0.7		8	10	12	7	9	2.6	0.8	1	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.61 - 1.92 20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

専用レンチ [SRX] があります。



適用ビット [SRXB] があります。

専用マグネットドライバ [SRD] があり
ます。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRTSQ-M3-10-TZB

①

②

①

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応可・別料金

ねじカット
対応可・別料金

ゆるみ止め
対応可・別料金

脱落防止加工
対応不可